


### نحوه ارتباط سیستم ارتینگ و همبندی با تجهیزات ساختمان

Drawing Info				REVISION
---	---	---	OA	ویرایش
---	---	---	IFC	STATUS
---	---	1402/1-18		DATE
---	---	ن. خانی		DESIGNED BY PH2
---	---	---		طراح
---	---	---		CHECKED BY PH2
---	---	پ. شریعتی مقدم س. شایقی		کنترل
---	---	---		DESIGNED BY PH1
---	---	---		APPROVED BY PH1
---	---	---		تصویب
---	---	احمدی		COORDINATED BY PH1
---	---	احمدی		هماهنگ کننده
				PROJECT MANAGER
				مدیر پروژه


SIZE A3	سایز	Group گروه	DOCUMENT نوع مدرک	SEQUENCE شماره مدرک	REVISION ویرایش
SHEET		Mech	DWG	MSW/01	00
		SCALE مقیاس	PROJECT C. کد پروژه	PHASE فاز	
UNITS m	واحد		SIRJ	p2	

## Typical Bonding Detail



### نکات:

## Bonding for Technical Room



### نکات:

حداکثر ابعاد مش در کف اتاق های تکمیکال واقع در طبقات MEZZ GR می بایست ۵ متر در ۵ متر باشد. همچنین در این اتاق ها حداکثر فاصله بین کلمپ ها می بایست ۱ متر باشد.